



## **ULTRAFLASK™ SPEED 500ml et 600ml - Mode d'emploi et entretien**

Fabriqué par Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

### **Bouteille souple 500ml /600 ml**

Avec ses 30 g, l'UltraFlask est si léger qu'il est facile d'oublier que vous l'avez emporté avec vous. Grâce au matériau souple qui la compose, sa forme s'adapte facilement à n'importe quelle poche. De plus, une fois la gorgée avalée, le volume de l'UltraFlask rétrécit pour éviter toute éclaboussure gênante. L'UltraFlask est doté d'une fermeture brevetée Hydra Pak.

SpeedFill pour un remplissage rapide aux stations de rafraîchissement et peut être utilisé avec ou sans tuyau. Extrêmement léger, extrêmement utile.

- **REPLISSAGE RAPIDE** : le bouchon SpeedFill™ de 42 mm est étanche et permet un remplissage facile.
- **TAILLE COMPATIBLE AVEC LES GILETS D'HYDRATATION** : taille idéale pour les gilets d'hydratation, les ceintures, les coussins rénaux ou les poches.
- **RÉTRACTABLE** : dès que vous buvez une gorgée, le volume se rétrécit et limite le mouvement du liquide dans la bouteille.
- **FERMETURE OPTIONNELLE** : choisissez l'une des deux fermetures possibles. Fixer la valve à mordre directement sur le bouchon ou sur la tubulure réglable pour obtenir une sorte de paille à portée étendue (la tubulure peut être raccourcie à n'importe quelle longueur).
- Valve à mordre à haut débit et à fermeture automatique
- Compatible avec les filtres à eau de 42 mm vissés dans l'arrière-pays, y compris le bouchon de filtre Hydra Pak 42 mm.
- Fabriqué en TPU très solide et résistant à l'abrasion, avec des joints soudés par radiofréquence pour une durabilité et une flexibilité optimales.
- 100% sans BPA ni PVC, utilisable dans une large gamme de températures (peut être congelé - température maximale de 60°C/140°F)

Entretien : rincer abondamment après chaque utilisation et bien laisser sécher.

*Importateur: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque*